

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom

Kód produktu 5519H-A02997 03

Dizajn Levit®

Radenie 2P+PE

Variant biela / biela



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.



Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	macchiato / biela	5519H-A02997 18
	biela / dymová čierna	5519H-A02997 62