

Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami

Kód produktu 5519H-A02557 68

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Varianta perleťová



POPIS

Stupeň krytia: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie šrúbami.

Bezšrúbové svorky (Pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).




V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček odpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). podľa pozície prístroja v rámčeku je treba použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	onyx	5519H-A02557 63
	oceľová	5519H-A02557 69
	titánová	5519H-A02557 70