

Termostat univerzálny otočný

Kód produktu 3292B-A10101 94

Typové číslo 2CHB911011A4094

Dizajn basic55®

Variant biela



POPIS

Ovládací jednotka (je nutné doobjednať spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie regulácie (neodopne od napájania) a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C .

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C, Nastaviteľné ručné zníženie

teploty: cca 2 K až 8 K, Hysteréza: cca ±0,25 K.




Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie

teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	3292B-A10101 92
 grafitová šedá	3292B-A10101 95
 šampanská metalíza	3292B-A10101 93