

Termostat univerzálny otočný

Kód produktu 3292B-A10101 95

Typové číslo 2CHB911011A4095

Dizajn basic55®

Variant grafitová šedá



POPIS

Ovládací jednotka (je nutné doobjednat spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie regulácie (neodopne od napájania) a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K Hysteréza: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K. Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	3292B-A10101 94
 Slonová Kost'	3292B-A10101 92
 Šampanská Metalíza	3292B-A10101 93