

Termostat univerzálny programovateľný

Kód produktu 3292B-A10301 94

Typové číslo 2CHB911031A4094

Dizajn basic55®

Variant biela



POPIS

Ovládacia jednotka (je nutné doobjednať spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C.

Prevádz. režimy: manuálny, automatický (1 základný alebo 3 rozšírené časové programy) , dovolenka.

Časový program: max. 70 časových značiek – min. po 5 min.; dni v týždni (1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7).

Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, min. a max. teplota podlahy, obmedzenie nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS).




Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok).

Displej svieti iba pri napájaní z 230 V.

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C.

Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	3292B-A10301 92
 grafitová šedá	3292B-A10301 95
 šampanská metalíza	3292B-A10301 93