

# Termostat univerzálny programovateľný

**Kód produktu** 3292B-A10301 92

**Typové číslo** 2CHB911031A4092

**Dizajn** basic55®

**Variants** slonová kosť






## POPIS

Ovládacia jednotka (je nutné doobjednať spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. po 5 min.; dni v týždni 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, min. a max. teplota podlahy, obmedzenie nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela	3292B-A10301 94
 grafitová šedá	3292B-A10301 95
 šampanská metalíza	3292B-A10301 93