

# Oblúková ochrana AFDD s ističom

**Kód produktu** 2CSA255901R9165

**Typové číslo** S-ARC1 B16





**Variant** 16 A



## POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.  
 Rad S-ARC1.  
 Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).  
 Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA  
 Vypínacia charakteristika: B  
 Počet modulov/pólov: 2 (1P + N)  
 Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno  
 Indikátor AFDD vybavenia: áno  
 LED dióda interného testu: áno  
 Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno  
 Menovité napätie: 230/240 V AC  
 Menovitá frekvencia: 50/60 Hz  
 Min. prevádzkové napätie: 170 V AC  
 Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC  
 Stupeň krytia: IP 20  
 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C. Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C  
 Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Doťahovací moment: 2,8 Nm  
 Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
 Montážna poloha: ľubovoľná  
 Napájacia strana: ľubovoľná  
 Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm  
 Spíňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	6 A	2CSA255901R9065
	10 A	2CSA255901R9105
	13 A	2CSA255901R9135
	20 A	2CSA255901R9205