

Oblúková ochrana AFDD s ističom

Kód produktu 2CSA255901R9165

Typové číslo S-ARC1 B16





Variant 16 A



POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.
 Rad S-ARC1.
 Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).
 Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
 Vypínacia charakteristika: B
 Počet modulov/pólov: 2 (1P + N)
 Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno
 Indikátor AFDD vybavenia: áno
 LED dióda interného testu: áno
 Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno
 Menovité napätie: 230/240 V AC
 Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
 Min. prevádzkové napätie: 170 V AC
 Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC
 Stupeň krytia: IP 20
 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C. Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C
 Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm²
 Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²
 Doťahovací moment: 2,8 Nm
 Max. prierez prípojnic: 10 mm²
 Montážna poloha: ľubovoľná
 Napájacia strana: ľubovoľná
 Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm
 Spíňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	6 A	2CSA255901R9065
	10 A	2CSA255901R9105
	13 A	2CSA255901R9135
	20 A	2CSA255901R9205