

Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič

Kód produktu 2CSA255103R1065

Typové číslo DS-ARC1 B6 A30

Variant 6 A



POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad DS-ARC1.

Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Počet modulov/pólov: 3 (1P+N)

Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno

Indikátor AFDD vybavenia: áno

LED dióda interného testu: áno

Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Min. prevádzkové napätie: 170 V AC

Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²

Doťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm

Spíňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1, STN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	10 A	2CSA255103R1105
	13 A	2CSA255103R1135
	16 A	2CSA255103R1165
	20 A	2CSA255103R1205