

# Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič

**Kód produktu** 2CSA255103R1135

**Typové číslo** DS-ARC1 B13 A30





**Variant** 13 A



## POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad DS-ARC1.  
Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).  
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I<sub>cn</sub>: 6 kA  
Vypínacia charakteristika: B  
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA  
Typ: A  
Počet modulov/pólov: 3 (1P+N)  
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno  
Indikátor AFDD vybavenia: áno  
LED dióda interného testu: áno  
Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno  
Menovité napätie: 230/240 V AC  
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz  
Min. prevádzkové napätie: 170 V AC  
Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC  
Stupeň krytia: IP 20  
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C  
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C  
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Doťahovací moment: 2,8 Nm  
Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
Montážna poloha: ľubovoľná  
Napájacia strana: ľubovoľná  
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm  
Spíňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1, STN EN 61009-2-1

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 6 A	2CSA255103R1065
 10 A	2CSA255103R1105
 16 A	2CSA255103R1165
 20 A	2CSA255103R1205