

Oblúková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič

Kód produktu 2CSA255103R1165

Typové číslo DS-ARC1 B16 A30





Variant 16 A



POPIS

System pro M compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad DS-ARC1.
Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).
Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
Typ: A
Počet modulov/pólov: 3 (1P+N)
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno
Indikátor AFDD vybavenia: áno
LED dióda interného testu: áno
Možnosť dovybaviť AFDD oblúkovú ochranu príslušenstvom: áno
Menovité napätie: 230/240 V AC
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Min. prevádzkové napätie: 170 V AC
Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm²
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²
Doťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm
Spíňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1, STN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	6 A	2CSA255103R1065
	10 A	2CSA255103R1105
	13 A	2CSA255103R1135
	20 A	2CSA255103R1205