

Prvok ovládací 10-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, ABB-Tenton®, zapustený

Kód produktu 2CKA006330A0008

Typové číslo SBR/U10.0.1-84

Dizajn ABB-Tenton®

Varianta 6násobný / štúdiová biela



POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie). LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a ďalšie hodnoty.

S popisovacím poľom.

Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.

S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.

Možnosť konfigurácie 'Master / slave'.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 ° C do +45 ° C

Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

Detailní informace o výrobku