

# Člen akčný kúrenie, 4-násobný a 12× vstup, 24-230 V, radový

**Kód produktu** 2CDG110216R0011

**Typové číslo** VC/S 4.1.1

**Variant** bez manuálneho ovládania




## POPIS

Pre riadenie prevádzky kúrenia alebo chladenia v miestnosti prostredníctvom klasických radiátorov, podlahového vykurovania alebo stropného chladenia. Prístroj je vybavený 4 kanálmi pre nezávislé ovládanie kúrenia alebo chladenia. Každý kanál má polovodičový výstup pre riadenie termoelektrických ovládacích hlavíc ventilov a zároveň 3 vstupy pre zisťovanie a sledovanie stavu v miestnosti (okenné kontakty, rosný bod, relatívna vlhkosť alebo teplota). Možné je i pripojenie jedného mechanického termostatu (typ SAR/A alebo SAF/A) k príslušným vstupným svorkám. Každý kanál má vlastný integrovaný termostat pre ovládanie teploty v miestnosti, ktorý je možné použiť priamo k ovládaniu výstupov. VC/S 4.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním. Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool pre pokročilú diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky. Menovité napätie: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz  
Menovitý prúd: 150 mA pri  $T_u = 45\text{ °C}$  pre jeden kanál  
Rozsah pracovných teplôt:  $-5\text{ °C}$  až  $+45\text{ °C}$   
Šírka: 8 M

Detailní informace o výrobku

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 s manuálnym ovládaním	2CDG110217R0011