

Termostat komerčný priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom, zapustený

Kód produktu 2CKA006134A0313

Typové číslo 6109/08-500



POPIS

S integrovanou zbernicovou spojkou.

Pre riadenie kúrenia i chladenia.

Bez možnosti miestneho ovládania.

Univerzálny vstup:

- maximálne 5 binárnych vstupov
- 4 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
- 2 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty Pt 1000 / T6226 / DP4-T-1

Iba v spojení s krytom s otvormi (typ 6541-xxx, okrem prevedení alpha exclusive® paládium a titánová).

Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA

Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dotazovacím napätím

Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Detailní informace o výrobku