

Člen akčný spínací/ žalúziiový, 10A, 8-/4- násobný, radový (rada Combi)



Kód produktu 2CDG110247R0011

Typové číslo SAH/S 8.10.7.1

Varianta 8-/4násobný, 10 A

POPIS

Kompaktný kombinovaný 10 A akčný člen spínací využíva bezpotenciálové kontakty ku spínaniu 8 (resp. 4) nezávislých elektrických zátiaží prostredníctvom zbernice KNX (bez elektromechanického blokovania).

Každý kontakt je možné napájať samostatne.

Kontakty sa parametrizujú ako spínacie/rozspínacie alebo v párovom zapojení

pre ovládanie pohonu žalúzií a roliet 230 V AC.

Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.

Prístroj je vybavený manuálnym ovládaním, ktoré je možné taktiež deaktivovať.

Napájanie cez KNX zbernicu, nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 230 V AC +10 % / -15 %, frekvencia 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm



Šírka: 4 M

Upevnení na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 16-/8násobný, 10 A	2CDG110248R0011
 24-/12násobný, 10 A	2CDG110249R0011