

Člen akčný spínací/ žalúziový, 10A, 24-/12- násobný, radový (rada Combi)



Kód produktu 2CDG110249R0011

Typové číslo SAH/S 24.10.7.1

Variant 24-/12násobný, 10 A

POPIS

Kompaktný kombinovaný 10 A akčný člen spínací využíva bezpotenciálové kontakty ku spínaniu 24 (resp. 12) nezávislých elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX (bez elektromechanického blokovania).

Každý kontakt je možné napájať samostatne.

Kontakty sa parametrizujú ako spínacie/rozpínacie alebo v párovom zapojení

pre ovládanie pohonu žalúzií a roliet 230 V AC.

Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.

Prístroj je vybavený manuálnym ovládaním, ktoré je možné taktiež deaktivovať.

Napájanie cez KNX zbernicu, nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 230 V AC +10 % / -15 %, frekvencia 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm



Šírka: 12 M

Upevňení na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

[Detailní informace o výrobku](#)

ĎALŠIE VARIANTY

| | Variant | Kód produktu |
|--|--------------------|-----------------|
|  | 8-/4násobný, 10 A | 2CDG110247R0011 |
|  | 16-/8násobný, 10 A | 2CDG110248R0011 |