

Člen akčný spínací, 10 A, 4-násobný, radový (rada Standard)

Kód produktu 2CDG110258R0011

Typové číslo SA/S 4.10.2.2

Variant 4násobný, 10 A



POPIS

Využívá bezpotenciálové kontakty ku spínaniu 4 nezávislých elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX.

Každý kontakt je možné napájať samostatne.

Kontakty sa parametrizujú ako spínacie alebo rozpínacie.

Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.

Možnosť ručného spínania.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 230 V AC +10 % / -15 %, frekvencia 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm




Šírka: 4 M

Upevňení na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2násobný, 10 A	2CDG110257R0011
 8násobný, 10 A	2CDG110259R0011
 12násobný, 10 A	2CDG110260R0011