


# Člen akčný spínací, 10 A, 12-násobný, radový (rada Standard)

**Kód produktu** 2CDG110260R0011

**Typové číslo** SA/S 12.10.2.2

**Variant** 12násobný, 10 A



## POPIS

Využíva bezpotenciálové kontakty ku spínaniu 12 nezávislých elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX.

Každý kontakt je možné napájať samostatne.

Kontakty sa parametrizujú ako spínacie alebo rozpínacie.

Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.

Možnosť ručného spínania.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

Menovité napätie: 230 V AC +10 % / -15 %, frekvencia 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm




Šírka: 12 M

Upevňení na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	2násobný, 10 A	2CDG110257R0011
	4násobný, 10 A	2CDG110258R0011
	8násobný, 10 A	2CDG110259R0011