

# Akčný člen stmievací, LED, 4-násobný, 210 W/V·A, radový

**Kód produktu** 2CKA006197A0047

**Typové číslo** UD/S 4.210.2.1


**Variant** 4násobný univerzálny stmievač



## POPIS

Multikanálový univerzálny stmievací akčný člen optimalizovaný pre stmievanie retrofitových LED (LEDi). Vhodný taktiež pre riadenie svetidiel so svetelnými zdrojmi (žiarovkovými, vrátane žiaroviek halogénových 230 V DC, ale taktiež so žiarovkami halogénovými na malé napätie s transformátorom klasickým i elektronickým, prípadne so stmievateľnými úspornými žiarovkami a taktiež so stmievateľnými LED zdrojmi v systémových inštaláciách ABB i-bus® KNX). Automatická detekcia záťaže (deaktivovateľná). Každý výstup má svoju oddelenú svorku pre N vodič. Minimálna výstupná záťaž: 2 W. Je možné manuálne ovládanie priamo na prístroji. Prevádzkový stav je signalizovaný LED na prístroji. Je možné paralelné prepojenie rôznych kombinácií výstupov jednotlivých kanálov pre zvýšenie zaťažiteľnosti. Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou – 230 V AC klasické a halogénové žiarovky: 4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A – Stmievateľné 230 V AC LEDi: 4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A po zostupnej hrane, 4× 80 W/V·A až do 1× 200 W/V·A po nábežnej hrane – Induktívne L-transformátory s LED/nízko-napäťovými halogénovými žiarovkami: 4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A – Elektronické C-transformátory s LED/nízko-napäťovými halogénovými žiarovkami: 4× 210 W/V·A až do 1× 600 W/V·A – Elektronické LC-transformátory s LED/nízko-napäťovými halogénovými žiarovkami:

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  6násobný univerzálny stmievač | 2CKA006197A0049 |

4× 80 W/V·A až do 1× 200 W/V·A

Menovité napätie: 230 V AC +10 % / -10 %, 50 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C

Doporučenie: Vždy používajte žiarovky jedného typu a výrobcu.

Šírka: 6 M

Upevnenie na lištu šírky 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailné informácie o výrobku