

Akčný člen stmievací, LED, 6-násobný, 210 W/V·A, radový

Kód produktu 2CKA006197A0049

Typové číslo UD/S 6.210.2.1

Variant 6násobný univerzálny stmievač



POPIS

Multikanálový univerzálny stmievací akčný člen optimalizovaný pre stmievanie

retrofitových LED (LEDi). Vhodný taktiež pre riadenie svetidiel so svetelnými zdrojmi

žiarovkovými, vrátane žiaroviek halogénových 230 V DC, ale taktiež so žiarovkami

halogénovými na malé napätie s transformátorom klasickým i elektronickým,

pripadne so stmievateľnými úspornými žiarovkami a taktiež so stmievateľnými

LED zdrojmi v systémových inštaláciách ABB i-bus® KNX.

Automatická detekcia záťaže (deaktivovateľná).

Každý výstup má svoju oddelenú svorku pre N vodič.

Minimálna výstupná záťaž: 2 W

Je možné manuálne ovládanie priamo na prístroji.

Prevádzkový stav je signalizovaný LED na prístroji.

Je možné paralelné prepojenie rôznych kombinácií výstupov jednotlivých kanálov

pre zvýšenie zaťažiteľnosti.

Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou

– 230 V AC klasické a halogénové žiarovky: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A

– Stmievateľné 230 V AC LEDi: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A po zostupnej hrane,

6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A po nábežnej hrane

– Induktívne L-transformátory s LED/nízko-napätovými halogénovými žiarovkami:

6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A

– Elektronické C-transformátory s LED/nízko-napätovými halogénovými žiarovkami:

6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A

– Elektronické LC-transformátory s LED/nízko-napätovými halogénovými žiarovkami:

ĎALŠIE VARIANTY

Variant

Kód produktu



4násobný
univerzálny
stmievač

2CKA006197A0047

6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A

Menovité napätie: 230 V AC +10 % / -10 %, 50 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -0 °C až +45 °C

Doporučenie: Vždy používajte žiarovky jedného typu a výrobcu.

Šírka: 8 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

1 M = cca 18 mm

Detailní informace o výrobku