

Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 3557G-A06940 B1

Dizajn Swing®, Swing®L

Radenie 6

Variant biela



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-
násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.

IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami .

Skruvkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu
stenu.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 krémová	3557G-A06940 C1
 béžová	3557G-A06940 D1
 svetlo šedá	3557G-A06940 S1
 hnedá	3557G-A06940 H1