

# Prepínač striedavý IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3557G-A06940 D1

**Dizajn** Swing®

**Radenie** 6

**Variant** béžová



## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).  
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-  
násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.

IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu  
stenu.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3557G-A06940 B1
	krémová	3557G-A06940 C1
	svetlo šedá	3557G-A06940 S1
	hnedá	3557G-A06940 H1