

Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 3557G-A06940 D1

Dizajn Swing®

Radenie 6

Variant béžová



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-
násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.

IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu
stenu.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 svetlo šedá	3557G-A06940 S1
 hnedá	3557G-A06940 H1
 biela	3557G-A06940 B1
 krémová	3557G-A06940 C1