

Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Kód produktu 3557G-A06940 S1

Dizajn Swing®

Radenie 6

Variant svetlo šedá



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-
násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.

IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a
neporézní stěnu.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 hnedá	3557G-A06940 H1
 biela	3557G-A06940 B1
 krémová	3557G-A06940 C1
 béžová	3557G-A06940 D1
 slonová kosť	3557G-A06940 C2