

Snímač pohybu priemyslový, pre povrchovou montáž

Kód produktu 3299-22674

Variant kruhová oblasť zachytenia



POPIS

Pre bezdotykové ovládanie osvetlenia miestností, chodieb, schodíšť, skladov, garáží a ďalších priestorov v administratívnych a výrobných budovách.

Oblasť zachytenia (priemet na podlahu): približne kruh

Montážna výška: štandardne 10 m (dosah je možné zvýšiť až na cca 18 m pomocou diaľkovej správy prostredníctvom PC s pripojeným USB vysielateľom a konfiguračným SW RF Asistent)

Súčasťou dodávky sú 2 clonky pre úpravu dosahu.

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx)
- oneskorenie vypnutia (25 s - 30 min.)

Spínací prvok: relé

2 300 W pre klasické žiarovky

1 750 V·A pre mn halogenové žiarovky

500 V·A / 64 µF pre žiarovky

400 W/V·A pre kompaktné LED žiarovky alebo kompaktné žiarivkové žiarovky (max. 20 ks)

Stupeň krytia: IP 67

Pracovná teplota: -20 °C až +55 °C

Rozmery (Š × V × H): 115 × 99 × 94 mm


Farba snímača: biela

súčasťou dodávky je káblková vývodka a sáčok s príslušenstvom.

3-vodičové pripojenie (žilové vývody)

230 V AC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 obdĺžniková oblasť zachytenia	3299-22673