

Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (e-kontakt, 12 m)



Kód produktu 2CKA006800A2739

Typové číslo 6817/32-24-500

Variant biela

POPIS

Pre automatické spínanie svetidiel. Automatický a poloautomatický režim.

Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh \varnothing 10 m pre sediacu osobu, \varnothing 12 m pre chodiacu osobu)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.

Montážny otvor: \varnothing 68 mm

Montážna výška: 2 - 4 m

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)
- oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Indikácie stavu a detekcie pohybu pomocou LED.

Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 2CKA006800A2511.

Kľudová spotreba: 0,3 W

Výstup: elektronický spínací kontakt (potenciálovo viazaný)

3 - 200 W pre klasické žiarovky

3 - 200 W/V·A pre regulovateľné LED žiarovky (LEDi)

Stupeň krytia: IP 40

Pracovná teplota: -5°C až $+45^{\circ}\text{C}$

Rozmery (Š \times V \times H): 94 \times 94 \times 72 mm

Vstavaná hĺbka: 36 mm

Farba snímača: biela (RAL 9016)

230 V AC, 50/60 Hz, 3-vodičové pripojenie