

Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (relé, 12 m)

Kód produktu 2CKA006800A2735

Typové číslo 6819/30-24-500

Variant biela



POPIS

Pre automatické spínanie svetidiel. Automatický a poloautomatický režim.

Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh \varnothing 10 m pre sediacu osobu, \varnothing 12 m pre chodiacu osobu)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.

Montážny otvor: \varnothing 68 mm

Montážna výška: 2 - 4 m

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)
- oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.

Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 2CKA006800A2511.

Kľúčová spotreba: 0,3 W

Výstup: spínací kontakt relé (potenciálovo viazaný)

2 300 W pre klasické žiarovky

200 W/V·A pre LED žiarovky

10 AX pri $\cos \phi = 0,9$ pre žiarovky

Stupeň krytia: IP 40

Pracovná teplota: -5 °C až $+45$ °C

Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 72 mm

Vstavaná hĺbka: 49 mm

Farba snímača: biela (RAL 9016)

230 V AC, 50/60 Hz, 3-vodičové pripojenie