

# Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (Bluetooth, relé, 12 m)



**Kód produktu** 2CKA006800A2741

**Typové číslo** 6819/31-24-500

**Variant** biela

---

## POPIS

---

Pre automatické spínanie svetidiel. Automatický a poloautomatický režim.

S rozhraním Bluetooth pre parametrizáciu a ovládanie.

Prispôsobenie všetkých nastavení pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Ovládanie osvetlenia pomocou aplikácie. Aplikácia pre iOS a Android je k stiahnutiu zadarmo.

Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na

podlahu kruh  $\varnothing$  10 m pre sediacu osobu,  $\varnothing$  12 m pre chodiacu osobu)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.

Montážny otvor:  $\varnothing$  68 mm. Montážna výška: 2 - 4 m

Nastaviteľné parametre:

– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)

– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Možnosť individuálnej deaktivácie a nastavenia citlivosti jednotlivých senzorov.

Voliteľná simulácia prítomnosti.

Voliteľné dynamické oneskorenie vypnutia.

Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.

Kľudová spotreba: 0,3 W

Výstup: spínací kontakt relé (potenciálovo viazaný)

2 300 W pre klasické žiarovky

200 W/V·A pre LED žiarovky

10 AX pri  $\cos \phi = 0,9$  pre žiarovky

Stupeň krytia: IP 40

Pracovná teplota:  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 72 mm

Vstavaná hĺbka: 49 mm

Farba snímača: biela (RAL 9016)

Typové číslo: 6819/31-24

230 V AC, 50/60 Hz, 3-vodičové pripojenie