

Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (Bluetooth, e- contact, 12 m)



Kód produktu 2CKA006800A2743

Typové číslo 6817/33-24-500

Variant biela

POPIS

Pre automatické spínanie svetidiel. Automatický a poloautomatický režim.

S rozhraním Bluetooth pre parametrizáciu a ovládanie.

Prispôsobenie všetkých nastavení pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Ovládanie osvetlenia pomocou aplikácie. Aplikácia pre iOS a Android je k stiahnutiu zadarmo.

Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh \varnothing 10 m pre sediace osoby, \varnothing 12 m pre chodiace osoby)

Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.

Montážny otvor: \varnothing 68 mm. Montážna výška: 2 - 4 m

Nastaviteľné parametre:

– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)

– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Možnosť individuálnej deaktivácie a nastavenia citlivosti jednotlivých senzorov.

Voliteľná simulácia prítomnosti.

Voliteľné dynamické oneskorenie vypnutia.

Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.

Kľudová spotreba: 0,3 W

Výstup: elektronický spínací kontakt (potenciálovo viazaný)

3 - 200 W pre klasické žiarovky

3 - 200 W/V·A pre regulovateľné LED žiarovky (LEDi)

Voliteľný plynulý nábeh/dobeh pri zapnutí/vypnutí.

Stupeň krytia: IP 40

Pracovná teplota: -5°C až $+45^{\circ}\text{C}$

Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 59 mm

Vstavaná hĺbka: 36 mm

Farba snímača: biela (RAL 9016)

230 V AC, 50/60 Hz, 3-vodičové pripojenie