

# Prvok ovládací dotykový 4-násobný kombinovaný s termostatom, 157x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený



**Kód produktu** 2CKA006300A1546\_F5XVPB7N

**Typové číslo** TBR/U4.8.1-CG

**Variant** čierna

## POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm. S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového konfiguračného nástroja.

Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré je uvedené nižšie

alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.

Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie

označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty,

červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.

funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.

Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích

hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.

pre ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek a pre konvenčné

kúriace alebo chladiace zariadenia.

Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š): 86 × 157 mm

Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

Navrhnete svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určíte si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant** **Kód produktu**



biela 2CKA006300A1546\_F5XVPB7B

režazec), ktorý sa prikladá k objednávke.

Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.