

# Termostat priestorový dotykový, 86x115 mm, ABB-tacteo®, zapustený

**Kód produktu** 2CKA006300A1583\_F5XVPB77

**Typové číslo** TR/U.2.1-CG

**Dizajn** ABB-tacteo® KNX

**Variant** biela



## POPIS

Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia. Pre ručné alebo automatické riadenia fan-coilových jednotiek a pre konvenčné kúriace alebo chladiace zariadenia. S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty. Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového konfiguračného nástroja. Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu. Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou. Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5. Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C. Rozmery (v x š): 115 x 86 mm. Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou). Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikladá k objednávke.

Konfiguratör - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant** **Kód produktu**



čierna 2CKA006300A1583\_F5XVPB7S