

Termostat priestorový dotykový, 86x115 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Kód produktu 2CKA006300A1583_F5XVPB7S

Typové číslo TR/U.2.1-CG

Dizajn ABB-tacteo® KNX

Variant čierna



POPIS

Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenia.

Pre ručné alebo automatické riadenia fan-coilových jednotiek a pre konvenčné kúriacie alebo chladiace zariadenia.

S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového konfiguračného nástroja.

Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.

Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.

Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š): 115 × 86 mm

Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

Navrhnete svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určíte si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikladá k objednávke.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant **Kód produktu**



biela 2CKA006300A1583_F5XVPB77