

# Člen akčný stmievací 6-násobný, radový

Kód produktu 2CKA006220A0731

Typové číslo DA/M.6.210.2.1



## POPIS

Viackanálový univerzálny stmievací akčný člen pre stmievanie retrofitových LED žiaroviek. Vhodný taktiež pre stmievanie klasických žiaroviek, stmievateľných úsporných žiaroviek, 230V halogénových zdrojov, malonapäťových halogénových žiaroviek s konvenčným alebo elektronickým transformátorom.

Výstupy automaticky rozpoznávajú pripojenú záťaž (môže byť deaktivované).

Možné paralelné prepojenie výstupov pre zvýšenie výstupného výkonu.

Minimálne zaťaženie: 2 W

Možné aj ručné ovládanie priamo na aktore bez predádzajúceho programovania.

Menovitý výkon pri 230 V AC:

- Klasické žiarovky a halogenové zdroje: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
- stmievateľné LED žiarovky: 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A na zostupnej hrane, 6× 80 W/ V·A, 1× 240 W na nábežnej hrane.
- Malonapäťové halogénové žiarovky s transformátorom (L): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A
- Malonapäťové halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom (C): 6× 210 W/ V·A, 1× 800 W/ V·A

ovládanie a indikácia stavu: LED Tlačidlo pre ručné ovládanie, pre signalizáciu stavu, pre zapnutie a vypnutie výstupu a pre ručné stmievanie.

Menovité napätie: 110 - 230 V AC (+10% / -10%)

napätie zbernice: 24 V DC

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -5 °C až +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 90 × 114 × 64 mm

Šírka: 8 M