

# Člen akčný fancoilu, radový

**Kód produktu** 2CDG510010R0011

**Typové číslo** FCA-M-2.3.1



## POPIS

pre ovládanie konvektorov.

Rýchlosť otáčok ventilátora je možné prepínať pomocou prepínača alebo trojstupňového spínača.

Tri kontakty pre spínanie trojstupňového ventilátora.

Dva kontakty pre ovládanie kúriacich a chladicích ventilov.

Podporuje ventily na napätie 24 V a 230 V.

Dva binárne vstupy pre pripojenie kontaktu rosného bodu a kondenzácie.  
napätie zbernice: 24 V DC

Výstupy (ventilátor): 3× NO kontakt (bezpotenciálový)

Výstupy (hlavice): 2× PWM 24 V alebo 230 V AC

Typ zátáže: AC-3

Menovitý prúd: 6 A

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -5 °C až +45 °C

Rozmery: (v × š × h): 90 × 108 × 64,5 mm

Šírka: 6 M