

Prepínač sériový IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

Kód produktu 3559A-A05940 R2

Dizajn Tango®

Radenie 5

Variant vresová červená



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámečky (3901A-B ...).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámečkov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	hnedá	3559A-A05940 H
	šedá	3559A-A05940 S
	biela	3559A-A05940 B
	dymová šedá	3559A-A05940 S2
	běžová	3559A-A05940 D
	slonová kosť	3559A-A05940 C