

# Prepínač sériový IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

**Kód produktu** 3559A-A05940 S

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 5

**Variant** šedá



## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámečky (3901A-B .. ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámečkov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 hnedá	3559A-A05940 H
 biela	3559A-A05940 B
 dymová šedá	3559A-A05940 S2
 vresová červená	3559A-A05940 R2
 béžová	3559A-A05940 D
 slonová kosť	3559A-A05940 C