

Prepínač sériový IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

Kód produktu 3559A-A05940 S

Dizajn Tango®

Radenie 5

Variant šedá



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Hnedá	3559A-A05940 H
 Biela	3559A-A05940 B
 Dymová Šedá	3559A-A05940 S2
 Vresová Červená	3559A-A05940 R2
 Běžová	3559A-A05940 D
 Slonová Kost'	3559A-A05940 C