

# Prepínač striedavý dvojitý IP 44, bezskrutkové svorky

**Kód produktu** 3559A-A52940 C

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 6+6 (6+1)

**Variants** slonová kosť



## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B .. ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	biela	3559A-A52940 B
	šedá	3559A-A52940 S
	běžová	3559A-A52940 D
	hnedá	3559A-A52940 H
	vresová červená	3559A-A52940 R2
	dymová šedá	3559A-A52940 S2