


# Prepínač striedavý dvojitý IP 44, bezskrutkové svorky

**Kód produktu** 3559A-A52940 D

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 6+6 (6+1)

**Variant** béžová



## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámcčky (3901A-B ...).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámcčkov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3559A-A52940 B
 slonová kosť	3559A-A52940 C
 šedá	3559A-A52940 S
 hnedá	3559A-A52940 H
 vresová červená	3559A-A52940 R2
 dymová šedá	3559A-A52940 S2