

Prepínač striedavý dvojitý IP 44, bezskrutkové svorky

Kód produktu 3559A-A52940 H

Dizajn Tango®

Radenie 6+6 (6+1)

Varianta hnedá



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámcčky (3901A-B ...).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámcčkov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  biela | 3559A-A52940 B |
|  slonová kosť | 3559A-A52940 C |
|  šedá | 3559A-A52940 S |
|  béžová | 3559A-A52940 D |
|  vresová červená | 3559A-A52940 R2 |
|  dymová šedá | 3559A-A52940 S2 |