

Prepínač striedavý dvojitý IP 44, bezskrútkové svorky

Kód produktu 3559A-A52940 R2

Dizajn Tango®

Radenie 6+6 (6+1)

Variants vresová červená



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámcčky (3901A-B).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámcčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 Biela	3559A-A52940 B
 Slonová Kost	3559A-A52940 C
 Šedá	3559A-A52940 S
 Běžová	3559A-A52940 D
 Hnedá	3559A-A52940 H
 Dymová Šedá	3559A-A52940 S2