

Ovládač prepínací IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

Kód produktu 3559A-A86940 B

Dizajn Tango®

Radenie 6/0 (1/0)

Variants biela



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 A, 250 V AC







Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 Vresová Červená	3559A-A86940 R2
 Dymová Šedá	3559A-A86940 S2
 Hnedá	3559A-A86940 H
 Běžová	3559A-A86940 D
 Slonová Kost'	3559A-A86940 C
 Šedá	3559A-A86940 S