

Ovládač prepínací IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky

Kód produktu 3559A-A86940 S2

Dizajn Tango®

Radenie 6/0 (1/0)

Variants dymová šedá



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

10 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spína uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	biela	3559A-A86940 B
	vresová červená	3559A-A86940 R2
	hnedá	3559A-A86940 H
	běžová	3559A-A86940 D
	slonová kosť	3559A-A86940 C
	šedá	3559A-A86940 S