

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom, bezskrutkové svorky



**Kód produktu** 5519A-A02997 C

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** slonová kosť

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámcčky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámcčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.







Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	5519A-A02997 B
 dymová šedá	5519A-A02997 S2
 vresová červená	5519A-A02997 R2
 hnedá	5519A-A02997 H
 béžová	5519A-A02997 D
 šedá	5519A-A02997 S