

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom, bezskrutkové svorky

Kód produktu 5519A-A02997 H

Dizajn Tango®

Radenie 2P+PE

Variant hnedá



POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.







Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	5519A-A02997 B
 slonová kosť	5519A-A02997 C
 dymová šedá	5519A-A02997 S2
 vresová červená	5519A-A02997 R2
 béžová	5519A-A02997 D
 šedá	5519A-A02997 S