

Prepínač striedavý IP 66

Kód produktu 3558-06750 39

Dizajn Garant

Radenie 6

Variant strieborná



POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi.

Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.