

Prepínač striedavý IP 66, s čírym priezorom

Kód produktu 3558-25752 39

Dizajn Garant

Radenie 6S, 6So (1S, 1So)

Variants strieborná



POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi.

Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Ak je v spínači osadená orientačná tlejivka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. Kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jeho blikaniu.

Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.