

Prepínač striedavý dvojitý IP 66

Kód produktu 3558-52750 39

Dizajn Garant

Radenie 6+6 (6+1)

Varianta strieborná



POPIS

Pre priemer kábla do 13 mm
(Nemožno pripojiť kábel CYKY 7x2,5C)
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.