

# Prepínač striedavý dvojitý IP 66

**Kód produktu** 3558-52750 39

**Dizajn** Garant

**Radenie** 6+6 (6+1)

**Varianta** strieborná



---

## POPIS

---

Pre priemer kábla do 13 mm  
(Nemožno pripojiť kábel CYKY 7x2,5C)  
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.