

# Prepínač krížový IP 66, s čírým priezorom

**Kód produktu** 3558-07751 39

**Dizajn** Garant

**Radenie** 7So, 7

**Variant** strieborná



---

## POPIS

---

Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami. Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>). Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44. Ak je v spínači osadená orientačná tlejivka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. Kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jeho blikaniu. Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.